

ELASTECH

IEP160X50-Ø20

EAN 4031582319705
订单号 00801035



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

| | |
|---------|-------------------|
| 轮体材料 | 铝 |
| 胎面材料 | 弹性轮胎，黑色，硫化 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 轮子颜色 | 黑色黑墨水（类似 RAL9005） |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 160 mm |
| 胎面宽度 | 50 mm |
| 轴孔直径 | 20 mm |
| 中心长度 | 60 mm |
| 轮体宽度 | 50 mm |
| 胎面硬度（A） | 68 岸 A |

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ○ ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ● |
| 损耗 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Elastech |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 350 kg |
| 6 公里/小时的载重 | 280 kg |
| 静态载重 | 700 kg |
| 温度范围（最低） | -20 ° C |
| 温度范围（最大） | 85 ° C |
| 总重量 | 1.31 kg |

