

# ELASTECH

IEP125X50-Ø20

EAN 4031582319682  
Bestillingsnummer 00801254



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## HJUL

Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Jet black (svarende til RAL9005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	68 Shore A

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ●
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ● ●

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Elastech
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	300 kg
Belastning ved 6 km/t	240 kg
Belastning Statisk	600 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Samlet vægt	0,922 kg

# ELASTECH

IEP125X50-Ø20

EAN 4031582319682  
Bestillingsnummer 00801254



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

