

## ELASTECH

IEP125X50-Ø20

EAN 4031582319682  
Bestelnummer 00801254

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL

Wielkern materiaal	Aluminium
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, ge vulkaniseerd
Lager	Precisie kogellagers
Kleur Wiel	Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	68 Shore A

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	300 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	240 kg
Statisch Draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totaal gewicht	0,922 kg

# ELASTECH

IEP125X50-Ø20

EAN 4031582319682  
Bestelnummer 00801254



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

