

ELASTECH

IEP125X50-Ø20

EAN 4031582319682

Número de encomenda 00801254



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Alumínio
Material do piso da roda	Pneu elástico, preto, vulcanizado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Preto (semelhante a RAL9005)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	50 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	60 mm
Largura do corpo	50 mm
Dureza do Piso (A)	68 Shore A

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ○ ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Elastech
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	300 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	240 kg
Capacidade de carga estática	600 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	85 °C
Peso geral	0,922 kg

ELASTECH

IEP125X50-Ø20

EAN 4031582319682

Número de encomenda 00801254



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

