

## ELASTECH

IEP125X50-Ø20

EAN 4031582319682

Numărul de comandă 00801254



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## ROATĂ

Material pentru corp	Aluminiu
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Jet negru (similar RAL9005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	50 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	60 mm
Lățimea corpului	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	68 Pe malul A

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ●
Atriție	● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ●

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Elastech
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	300 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	240 kg
Capacitate de încărcare statică	600 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	85 °C
Greutate totală	0,922 kg

# ELASTECH

IEP125X50-Ø20

EAN 4031582319682

Numărul de comandă 00801254



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

