

ELASTECH

IEP125X50-Ø20

EAN 4031582319682
Номер заказа 00801254



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал протектора | Эластичные шины, черные, вулканизированные |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет Колесо | Черный (аналог RAL9005) |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 125 mm |
| Ширина Протектор | 50 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 20 mm |
| Длина хаба | 60 mm |
| Ширина тела | 50 mm |
| Твердость Протектор (A) | 68 Береговая A |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ○ ○ ○ |
| Шум движения | ● ● ● ● ● |
| Исчезновение | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|---|
| Название продукта | Elastech |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 300 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 240 kg |
| Грузоподъемность статическая | 600 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 85 °C |
| Общий вес | 0,922 kg |

ELASTECH

IEP125X50-Ø20

EAN 4031582319682

Номер заказа 00801254



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

