

PURETECH

DIK050X19-Ø6

EAN 4031582070019
订单号 00000153



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	圆锥球轴承
轮子颜色	蓝色钝化
侧盖	带螺纹防护装置
直径	50 mm
胎面宽度	19 mm
轴孔直径	6.1 mm
中心长度	22.5 mm
轮体宽度	19 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Puretech
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	40 kg
静态载重	80 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	85 ° C
总重量	0.086 kg

PURETECH

DIK050X19-Ø6

EAN 4031582070019

订单号 00000153



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

