

## PURETECH

DIK 100X32-Ø8,1

EAN 4031582070156

Номер на поръчката 00000161



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта                    | Puretech                     |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 80 kg                        |
| Статичен Товароносимост            | 160 kg                       |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                       |
| Температурен диапазон (максимален) | 85 °C                        |
| Общо тегло                         | 0,444 kg                     |

## КОЛЕЛО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото      | Стомана от лист                 |
| Материал на реазбата    | Плътна гума без маркировка      |
| Лагер                   | Конусен сачмен лагер            |
| Цвят на Колело          | Синьо покритие                  |
| Предпазители за резби   | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър                | 100 mm                          |
| Ширина на Резба         | 32 mm                           |
| Диаметър на отворите Ос | 8 mm                            |
| Дължина на центъра      | 36 mm                           |
| Ширина на тялото        | 32 mm                           |
| Твърдост на Резба (A)   | 80 бряг A                       |

# PURETECH

DIK 100X32-Ø8,1

EAN 4031582070156

Номер на поръчката 00000161



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

