

PURETECH

DIK 100X32-Ø8,1

EAN 4031582070156

Objednávací číslo 00000161



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva Kolo	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru Šroub	8 mm
Délka poklice	36 mm
Šířka těla	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	80 kg
Statický Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	0,444 kg

PURETECH

DIK 100X32-Ø8,1

EAN 4031582070156
Objednáací číslo 00000161



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

