

PURETECH

DIK 100X32-Ø8,1

EAN 4031582070156

Bestillingsnummer 00000161



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Bladstål
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, uden afsmitning
Leje	Kegle-kugleleje
Hjul farve	Blå-kromatiseret
Trådfang	Med trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Aksel Huldiameter	8 mm
Navlængde	36 mm
Fælgbredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Puretech
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	80 kg
Belastning Statisk	160 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Samlet vægt	0,444 kg

PURETECH

DIK 100X32-Ø8,1

EAN 4031582070156
Bestillingsnummer 00000161



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

