

PURETECH

DIK 100X32-Ø8,1

EAN 4031582070156
Номер заказа 00000161



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии | ● ● ● ○ ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта | Puretech |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 80 kg |
| Грузоподъемность статическая | 160 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 85 °C |
| Общий вес | 0,444 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Материал корпуса | Листовая сталь |
| Материал протектора | Литая резина, без следов |
| Подшипник | Кронусный шарикоподшипник |
| Цвет Колесо | Пассивированный голубым |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 100 mm |
| Ширина Протектор | 32 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 8 mm |
| Длина хаба | 36 mm |
| Ширина тела | 32 mm |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A |

PURETECH

DIK 100X32-Ø8,1

EAN 4031582070156

Номер заказа 00000161



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

