

PURETECH

DIK 150X32-Ø8,1

EAN 4031582070170

Numer zamówienia 00000163



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Materiał ciała | Arkusze stalowe |
| Materiał bieżni | Guma pełna, nie brudzący śladów |
| łożysko | łożysko stożkowe |
| Kolor Koło | pasywowany na niebiesko |
| Oslony gwintu | Z osłoną gwintu |
| Średnica | 150 mm |
| Szerokość Bieżnia | 32 mm |
| Średnica otworu Oś | 8 mm |
| Długość piasty | 36 mm |
| Szerokość korpusu | 32 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 80 Shore A |

WYDAJNOŚĆ

| | |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy | ● ● ● ● ○ |
| Odejście | ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|--------------------------------|--|
| Nazwa produktu | Puretech |
| Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h | 100 kg |
| Nośność statyczne | 200 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C |
| Waga całkowita | 0,896 kg |

PURETECH

DIK 150X32-Ø8,1

EAN 4031582070170

Numer zamówienia 00000163



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

