

# ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668

Номер на поръчката 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Алуминий
Материал на реазбата	Еластична гума, черна, вулканизирана
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Метален
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	40 mm
Диаметър на отворите Ос	8 mm
Дължина на центъра	45 mm
Ширина на тялото	40 mm
Твърдост на Резба (A)	68 Бръснач A

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ○

Шум от движение ● ● ● ● ●

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Elastech
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	200 kg
Статичен Товароносимост	400 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Общо тегло	0,51 kg

# ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668

Номер на поръчката 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

