

ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668

Objednáací číslo 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	200 kg
Statický Nosnost	400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	0,51 kg

KOLO

Materiál těla	Hliník
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Kovová
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru Šroub	8 mm
Délka poklice	45 mm
Šířka těla	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	68 Obuv A

ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668
Objednáací číslo 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

