

## ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668

Bestillingsnummer 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## HJUL

Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Metallic
Trådfang	Med trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Aksel Huldiameter	8 mm
Navlængde	45 mm
Fælgbredde	40 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	68 Shore A

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ● ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ● ●
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Elastech
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	200 kg
Belastning Statisk	400 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Samlet vægt	0,51 kg

# ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668

Bestillingsnummer 00002341

## TEKNISKE TEGNINGER

