

## ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668

Pasūtījuma numurs 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Metālisks
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	40 mm
Ass atveres diametrs	8 mm
Rumbas garums	45 mm
Korpusa platums	40 mm
Protektora cietība (A)	68 Krasts A

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ○ ○
Koroziijas izturīgums	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	200 kg
Statiskā kravnesība	400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais svars	0,51 kg

# ELASTECH

IEP 100X40 HL45 ASM.

EAN 4031582319668

Pasūtījuma numurs 00002341



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

