

PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627

Objednáací číslo 00002549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Ložisko
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Průměr otvoru Šroub	8,3 mm
Délka poklice	46 mm
Šířka těla	35 mm
Tvrdost Běhoun (A)	90 pobřeží A
Tvrdost Běhoun (D)	39 Shore D

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,218 kg

PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627

Objednací číslo 00002549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

