

PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627
Número de pedido 00002549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Goma maciza, negro
Cojinete	Cojinete liso
Color Aro	Negro grafito (RAL9011)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	80 mm
Ancho de Banda de rodadura	35 mm
Diámetro del agujero del Eje	8,3 mm
Longitud del cubo	46 mm
Anchura del cuerpo	35 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	90 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	39 Shore D

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Puretech
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	0,218 kg

PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627

Número de pedido 00002549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

