

PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627

Numéro de commande 00002549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Moyeu lisse
Couleur de la roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	35 mm
Diamètre de l'alésage	8,3 mm
Longueur de moyeu	46 mm
Largeur du corps de roue	35 mm
Dureté du bandage (A)	90 Shore A
Dureté du bandage (D)	39 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Puretech
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,218 kg

PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627

Numéro de commande 00002549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

