

PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627

Pasūtījuma numurs 00002549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetto piano
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	80 mm
Protektora platums	35 mm
Ass atveres diametrs	8,3 mm
Rumbas garums	46 mm
Korpusa platums	35 mm
Protektora cietība (A)	90 Krasts A
Protektora cietība (D)	39 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	100 kg
Statiskā krāvnese	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,218 kg

PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627

Pasūtījuma numurs 00002549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

