

PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627
订单号 00002549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	实心橡胶，黑色
轴承	滑动轴承
轮子颜色	石墨黑（RAL9011）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	80 mm
胎面宽度	35 mm
轴孔直径	8.3 mm
中心长度	46 mm
轮体宽度	35 mm
胎面硬度（A）	90 岸 A
胎面硬度（D）	39 海岸 D

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Puretech
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	80 ° C
总重量	0.218 kg

PURETECH

UVH 080X35 HL46

EAN 4031582323627

订单号 00002549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

