

## PURETECH

PVR 100X35-Ø12

EAN 4031582321258

Номер на поръчката 00004952



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ● ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Puretech
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	75 kg
Статичен Товароносимост	150 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0,233 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Плътна гума черен
Лагер	Ролков лагер
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	35 mm
Диаметър на отворите Ос	12 mm
Дължина на центъра	44,4 mm
Ширина на тялото	35 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг A

# PURETECH

PVR 100X35-Ø12

EAN 4031582321258

Номер на поръчката 00004952



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

