

PURETECH

PVR 100X35-Ø12

EAN 4031582321258

Numărul de comandă 00004952



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

| | |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp | Polipropilenă |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, negru |
| Lagăr | Rulment cu role |
| Roată | Negru grafit (RAL9011) |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 100 mm |
| Benză de rulare | 35 mm |
| Diametrul găurii Axă | 12 mm |
| Lungime butuc | 44,4 mm |
| Lățimea corpului | 35 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A |

PERFORMANȚĂ

| | |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ● ○ |
| Atriție | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs | Puretech |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 75 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 150 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Greutate totală | 0,233 kg |

PURETECH

PVR 100X35-Ø12

EAN 4031582321258

Numărul de comandă 00004952



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

