

PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149

Objednávací číslo 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	55 kg
Statický Nosnost	110 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	0,22 kg

KOLO

Materiál těla	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva Kolo	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Průměr otvoru Šroub	6 mm
Délka poklice	28 mm
Šířka těla	25 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149
Objednáací číslo 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

