

PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

차체 재질	강판
트레드 재질	단단한 고무 비표시
베어링	콘 볼 베어링
휠 색상	파란색 부동태화
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	75 mm
트레드 폭	25 mm
차축 홀 직경	6 mm
허브 길이	28 mm
차체 너비	25 mm
트레드의 경도(A)	80 육상 A

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Puretech
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	55 kg
적재 용량 정적	110 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	85 °C
전체 체중	0.22 kg

PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

