

# PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149

Número de encomenda 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## RODA

Material do centro da roda	Chapa de aço
Material do piso da roda	Borracha sólida, não deixa marcas
Rolamento	Rolamento cónico
Cor da Roda	Passivada a azul
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	75 mm
Largura do Piso	25 mm
Diâmetro do furo do eixo	6 mm
Comprimento do cubo	28 mm
Largura do corpo	25 mm
Dureza do Piso (A)	80 Shore A

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Puretech
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	55 kg
Capacidade de carga estática	110 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	85 °C
Peso geral	0,22 kg

# PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149

Número de encomenda 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

