

PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149
订单号 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	圆锥球轴承
轮子颜色	蓝色钝化
侧盖	带螺纹防护装置
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
轴孔直径	6 mm
中心长度	28 mm
轮体宽度	25 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Puretech
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	55 kg
静态载重	110 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	85 ° C
总重量	0.22 kg

PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149
订单号 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

