

PURETECH

PVR 080X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241

Numéro de commande 00004985



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Roulements rouleaux
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	80 mm
Largeur du Bandage	35 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	44,4 mm
Largeur du corps	35 mm
Dureté du Bandage (A)	80 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	70 kg
Statique Capacité de charge	140 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	0,164 kg

PURETECH

PVR 080X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241

Numéro de commande 00004985



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

