

PURETECH

PVR 080X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241

Numero d'ordine 00004985



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma piena, nera
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	80 mm
Larghezza battistrada	35 mm
Asse diametro del foro	12 mm
Lunghezza mozzo	44,4 mm
Larghezza corpo	35 mm
Durezza del Battistrada (A)	80 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Puretech
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	70 kg
Portata statica	140 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,164 kg

PURETECH

PVR 080X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241

Numero d'ordine 00004985



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

