

# PURETECH

PVR 080X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241

Bestelnummer 00004985



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lagering	Rollager
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Diameter Asgat	12 mm
Naaflengte	44,4 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	70 kg
Statisch draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,164 kg

# PURETECH

PVR 080X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241  
Bestelnummer 00004985



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

