

# PURETECH

PVR 080X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241  
订单号 00004985



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 轮子

|         |              |
|---------|--------------|
| 轮体材料    | 聚丙烯          |
| 胎面材料    | 实心橡胶，黑色      |
| 轴承      | 滚柱轴承         |
| 轮子颜色    | 石墨黑（RAL9011） |
| 侧盖      | 无螺纹护罩        |
| 直径      | 80 mm        |
| 胎面宽度    | 35 mm        |
| 轴孔直径    | 12 mm        |
| 中心长度    | 44.4 mm      |
| 轮体宽度    | 35 mm        |
| 胎面硬度（A） | 80 岸 A       |

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ○ |
| 损耗   | ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Puretech       |
| 标准         | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 70 kg          |
| 静态载重       | 140 kg         |
| 温度范围（最低）   | -20 ° C        |
| 温度范围（最大）   | 60 ° C         |
| 总重量        | 0.164 kg       |

# PURETECH

PVR 080X35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241  
订单号 00004985



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

---

