

MAXTECH

UAR 080X38-Ø12 HL44,4 7001/7015

EAN 4031582323085

Bestillingsnummer 00007010



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Rulleleje
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	80 mm
Hjulbane bredde	38 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	44,4 mm
Fælgbredde	38 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Maxtech
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	150 kg
Belastning Statisk	300 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,192 kg

MAXTECH

UAR 080X38-Ø12 HL44,4 7001/7015

EAN 4031582323085
Bestillingsnummer 00007010



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

