

## MAXTECH

UAR 080X38-Ø12 HL44,4 7001/7015

EAN 4031582323085

Pasūtījuma numurs 00007010



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	80 mm
Protektora platums	38 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	44,4 mm
Korpusa platums	38 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Maxtech
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	150 kg
Statiskā kravnesība	300 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,192 kg

# MAXTECH

UAR 080X38-Ø12 HL44,4 7001/7015

EAN 4031582323085

Pasūtījuma numurs 00007010



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

