

MAXTECH

UAR 080X38-Ø12 HL44,4 7001/7015

EAN 4031582323085

Bestelnummer 00007010



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Rollager
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	38 mm
Asgatdiameter	12 mm
Naaflengte	44,4 mm
Breedte wielkern	38 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	150 kg
Statisch Draagvermogen	300 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,192 kg

MAXTECH

UAR 080X38-Ø12 HL44,4 7001/7015

EAN 4031582323085
Bestelnummer 00007010



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

