

## MAXTECH

UAR 080X38-Ø12 HL44,4 7001/7015

EAN 4031582323085

Numărul de comandă 00007010



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment cu role
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	80 mm
Benză de rulare	38 mm
Diametrul găurii Axă	12 mm
Lungime butuc	44,4 mm
Lățimea corpului	38 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Maxtech
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	150 kg
Capacitate de încărcare statică	300 kg
Interval de temperatură (minim)	-25 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,192 kg

# MAXTECH

UAR 080X38-Ø12 HL44,4 7001/7015

EAN 4031582323085

Numărul de comandă 00007010



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

