

MAXTECH

UAR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323146

Bestillingsnummer 00007012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Rulleleje
Hjul farve	Blå grå (RAL7031)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	44,4 mm
Fælgbredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Maxtech
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	200 kg
Belastning Statisk	400 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,27 kg

MAXTECH

UAR 125X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323146

Bestillingsnummer 00007012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

