

MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835

Bestillingsnummer 00008698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Kegle-kugleleje
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	20 mm
Aksel Huldiameter	6 mm
Navlængde	22 mm
Fælgbredde	20 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Maxtech
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	50 kg
Belastning Statisk	100 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,066 kg

MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835
Bestillingsnummer 00008698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

