

MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835

Numéro de commande 00008698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Corps de roue | Polyamide |
| Bandage | Polyuréthane, injecté |
| Roulement | Roulement à billes conique |
| Couleur de la roue | Gris argenté (RAL7001) |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 50 mm |
| Largeur du bandage | 20 mm |
| Diamètre de l'alésage | 6 mm |
| Longueur de moyeu | 22 mm |
| Largeur du corps de roue | 20 mm |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit | Maxtech |
| Norme | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h | 50 kg |
| Capacité de charge statique | 100 kg |
| Plage de température (minimale) | -25 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Poids | 0,066 kg |

MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835

Numéro de commande 00008698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

