

MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Maxtech
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	50 kg
적재 용량 정적	100 kg
온도 범위(최소)	-25 °C
온도 범위(최대)	80 °C
전체 체중	0.066 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	콘 볼 베어링
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	50 mm
트레드 폭	20 mm
차축 홀 직경	6 mm
허브 길이	22 mm
차체 너비	20 mm
트레드의 경도(A)	92 육상 A
트레드의 경도(D)	42 육상 D

MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

