

MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835

Número de encomenda 00008698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento cónico
Cor da Roda	Cinzento prateado (RAL7001)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	20 mm
Diâmetro do furo do eixo	6 mm
Comprimento do cubo	22 mm
Largura do corpo	20 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Maxtech
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	50 kg
Capacidade de carga estática	100 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-25 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,066 kg

MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835

Número de encomenda 00008698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

