

MAXTECH

УАК 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835

Номер заказа 00008698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Maxtech
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	50 kg
Грузоподъемность статическая	100 kg
Диапазон температур (минимальный)	-25 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	0,066 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Кронусный шарикоподшипник
Цвет Колесо	Серебристо-серый (RAL7001)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	20 mm
Диаметр отверстия Ось	6 mm
Длина хаба	22 mm
Ширина тела	20 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835

Номер заказа 00008698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

