

# SOCKET

## PLASTIC SOCKET R20-19/11

EAN 4031582090123

Rendelési szám 00009039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

### TELJESÍTMÉNY

Korrozióálló képesség



### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Socket
Ház típusa	Tartozék
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg
Összsúly	36 mm
Összsúly	0,005 kg

### SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Szintetikus foglalat, kerek
Csavar átmérője	19 mm