

SOCKET

PLASTIC SOCKET R20-19/11

EAN 4031582090123

Номер заказа 00009039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Устойчивость к коррозии



ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Socket
Тип корпуса	Принадлежность
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Грузоподъемность статическая	80 kg
Общая высота	36 mm
Общий вес	0,005 kg

ФИТИНГ

Тип фитинга	Синтетический разъем, круглый
Диаметр Болт	19 mm