

SOCKET

PLASTIC SOCKET R40-17/11

EAN 4031582090161

Номер заказа 00009043



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Устойчивость к коррозии



ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Socket
Тип корпуса	Принадлежность
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Грузоподъемность статическая	80 kg
Общая высота	36 mm
Общий вес	0,005 kg

ФИТИНГ

Тип фитинга	Синтетический разъем, квадратный
Диаметр Болт	17 mm

SOCKET

PLASTIC SOCKET R40-17/11

EAN 4031582090161
Номер заказа 00009043



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36