

SOCKET

PLASTIC SOCKET R40-21/11

EAN 4031582090185

Numărul de comandă 00009045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Rezistență la coroziune



ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Socket
Tip de carcasă	Accesoriu
Capacitate de încărcare la 3 km/h	40 kg
Capacitate de încărcare statică	80 kg
Înălțime totală	36 mm
Greutate totală	0,007 kg

RACORD

Tip ajustare	Mufă, pătrată
Diametru Șurub	21 mm

SOCKET

PLASTIC SOCKET R40-21/11


EAN 4031582090185

Numărul de comandă 00009045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36