

SOCKET

PLASTIC SOCKET R40-22/11

EAN 4031582090192

Numer zamówienia 00009046



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Odporność na korozję



PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|---------------------|------------|
| Nazwa produktu | Socket |
| Typ obudowy | Akcesorium |
| Nośność przy 3 km/h | 40 kg |
| Nośność statyczne | 80 kg |
| Wysokość całkowita | 36 mm |
| Waga całkowita | 0,008 kg |

MOCOWANIE

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Typ mocowania | Gniazdo syntetyczne, kwadratowe |
| Średnica Trzpień | 22 mm |

SOCKET

PLASTIC SOCKET R40-22/11


EAN 4031582090192

Numer zamówienia 00009046



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE



| Bezeichnung | A | B | C |
|-------------|----|------|----|
| R40-16x16 | 16 | 20 | 36 |
| R40-17x17 | 17 | 19 | 36 |
| R40-18x18 | 18 | 20 | 36 |
| R40-21x21 | 21 | 23,5 | 36 |
| R40-22x22 | 22 | 24,5 | 36 |
| R40-23x23 | 23 | 25,5 | 36 |
| R40-26x26 | 26 | 30 | 36 |