

## SOCKET

PLASTIC SOCKET R40-23/11

EAN 4031582090208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

耐食性



## コア属性

|           |          |
|-----------|----------|
| 製品名       | Socket   |
| ハウジングタイプ  | アクセサリ    |
| 3km/hの耐荷重 | 40 kg    |
| 静荷重       | 80 kg    |
| 取付高       | 36 mm    |
| 総重量       | 0.008 kg |

## フィッティング

|            |             |
|------------|-------------|
| フィッティングタイプ | 合成樹脂ソケット、角型 |
| ボルト径       | 23 mm       |

# SOCKET


PLASTIC SOCKET R40-23/11

EAN 4031582090208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面



| Bezeichnung | A  | B    | C  |
|-------------|----|------|----|
| R40-16x16   | 16 | 20   | 36 |
| R40-17x17   | 17 | 19   | 36 |
| R40-18x18   | 18 | 20   | 36 |
| R40-21x21   | 21 | 23,5 | 36 |
| R40-22x22   | 22 | 24,5 | 36 |
| R40-23x23   | 23 | 25,5 | 36 |
| R40-26x26   | 26 | 30   | 36 |