

SOCKET

PLASTIC SOCKET R40-26/11

EAN 4031582090215

Rendelési szám 00016313



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Korrozióálló képesség



ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Socket
Ház típusa	Tartozék
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg
Összsúly	36 mm
Összsúly	0,012 kg

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Szintetikus foglalat, négyzetes
Csavar átmérője	26 mm

SOCKET


PLASTIC SOCKET R40-26/11

EAN 4031582090215
Rendelési szám 00016313



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36