

ELASTECH

UEP 200X46-Ø20

EAN 4031582328608
Objednáací číslo 00023479

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	46 mm
Průměr otvoru Šroub	20 mm
Délka poklice	60 mm
Šířka těla	46 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Obuv A

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	400 kg
Statický Nosnost	800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	1,244 kg

ELASTECH

UEP 200X46-Ø20

EAN 4031582328608
Objednací číslo 00023479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

