

## ELASTECH

UEP 200X46-Ø20

EAN 4031582328608  
Bestelnummer 00023479

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, ge vulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	46 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	63 Shore A

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	400 kg
Statisch draagvermogen	800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	1,244 kg

# ELASTECH

UEP 200X46-Ø20

EAN 4031582328608  
Bestelnummer 00023479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

